



 PROTECCIÓN OCULAR

**AVIATOR ANTIPARRA DE SEGURIDAD
VERDE TRANSPARENTE AF**

ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	01
------------	----

ESPAÑOL

Características	02
Instrucciones de montaje y ajuste	02
Instrucciones de limpieza	03
Certificaciones	03

 SKU

903117	Aviator Antiparra de seguridad Verde Transparente AF	 Argentina
903117	Aviator Ampla Visão Verde Incolor AF	 Brasil

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para proteger el ojo contra golpes; impacto de partículas; polvo; chispas y salpicaduras químicas.
- Filtro UV.
- Lente de policarbonato.
- Protección frontal y lateral.
- Correa elástica con hebilla de ajuste.
- Incoloro: uso general.
- Anti-empañó (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.
- Gracias a la película anti-empañó que el material posee es más resistente a las rayaduras
- Diseño de lente envolvente.
- Marco en elastómero extra flexible para un sello perfecto y confortable a la cara.
- Puente nasal universal.
- Correa elástica de 15 mm con hebilla de ajuste.
- Ventilación indirecta.
- Marco verde.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS

1. Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud; sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad. Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado. Esta antiparra de seguridad brinda la protección indicada en las especificaciones técnicas y conforme al marcado que presenta. Protectores oculares marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo de impacto de partículas volantes duras afiladas o punzantes. Temperatura de operación: -5°C a +40°C.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

USO

1. La duración de la antiparra una vez retirado de su embalaje original dependerá de la frecuencia y condiciones de uso. Para un uso diario se recomienda cambiarlo cada 6 meses pero bajo condiciones extremas el protector podría deteriorarse más rápido; en cualquiera de los casos deseche el producto y reemplácelo por uno nuevo. No intente repararlo. No están previstas piezas de repuesto para este producto. Este protector no debe ser utilizado sobre anteojos con prescripción normales. Si el antejo se daña durante el uso abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo por uno nuevo.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Se recomienda luego de cada uso con agua corriente tibia y jabón neutro o una solución de limpieza especificada para lentes. No utilice fluidos desengrasantes o clorados ni solventes.

ALMACENAMIENTO

1. Mantener en su embalaje original en lugar seco limpio alejado de la luz solar directa fuentes de alta temperatura vapores solventes o químicos. Temperatura: -5°C a +50°C / Humedad relativa ambiente < 80%.

CERTIFICACIONES

- IRAM EN166
- ANSI Z87.1 (Z87+)
- Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.